

**WARNING
WAARSCHUWING
ACHTUNG
ATTENTION
ATENCIÓN
ATENÇÃO
UWAGA
VAROVÁNÍ
FIGYELEM
VARNING
ADVERTENCIA
ОСТОРОЖНО
ПОПЕРЕЖЕННЯ
ATEHTJE
DIKKÁT
POZOR
ВНИМАНИЕ
UPOZORENJE
HOIATUS
UZMANĪBU
ATSARGIAI**

DIRECTIONS: CAUTION: Can must be held in an upright position when spraying. Do not tilt can more than 40 degrees during spraying operation or shake during use. Before use, press actuator to clear valve of any liquid product. Use short burst to prevent cooling of can. Note: Do not use on photographic negatives without first clearing valve.

CHEMICAL COMPONENTS (CAS No.)
trans-1,3,3,3-tetrafluoropropane-1-ene
(29118-24-9)

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5, 2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands
+31 88 1307 400 | info@itw-cc.com
MADE IN USA
Techspray is a registered trademark
and Techspray Renew is a trademark
of Techspray, a division of ITW.
SDS / TDS
<http://europe.techspray.com>



PEEL ALONG DOTTED LINE AND TURN OVER FOR SAFETY PRECAUTIONS.
DO NOT CUT OR REMOVE LABEL!



GB - Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. **FOR INDUSTRIAL USE ONLY.**

NL - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. **ALLEEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

DE - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. **NUR FÜR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ.**

FR - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.**

IT - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. **SOLO PER USO INDUSTRIALE.**

SE - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gällor även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. **ENBART FÖR INDUSTRIELLT BRUK.**

ES - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. **PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE.**

PT - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fúscas, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. **SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL.**

PL - Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO.**

RMLBLEUR1580-10S 16312



7 3 8 8 8 8 2 0 0 0 1 6



TECHSPRAY®
RENEW™

HIGH PERFORMANCE ECO-CLEANING™

RENEW-DUSTER

ULTRA PURE DUSTER

1580-10S
250 ml | 381 | 3E

- Non-Flammable
- Low Global Warming Potential
- Non-Ozone Depleting



SPECS • MSDS

Read cautions on back panel

RoHS Compliant  Low GWP

CZ - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. **POUZE PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.**

HU - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. **CSAK IPARI HASZNÁLATRA.**

NO - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F. **BARE FOR INDUSTRIELL BRUK.**

DK - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. **KUN TIL INDUSTRIEL BRUG.**

FI - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytylähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. **VAIN TEOLLISEEN KÄYTTÖÖN.**

RU - Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей. Избегать нагревания выше 50 °C. **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.**

UA - Балон під тиском: може вибухнути при нагріванні. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Не протикати або нагрівати, навіть після використання. Захищати від сонячного випромінювання. Не піддавати впливу температуру, що перевищують 50 °C/122 °F. **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

RO - Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. **NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL.**

TR - Basıncılı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir. Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcıklar, alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzakta tutun. Sigara içilmez. Kullanmadan sonra dahi delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. **YALNIZCA ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN.**

BG - Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температура, по-високи от 50 °C/122 °F. **САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА.**

SI - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. **SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO.**

SK - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, isker, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiťe. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. **LEN PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE.**

HR - Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. **SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPORABU.**

EE - Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Hoida eemal soojustallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. **AINULT TÖÖSTUSLIKUKS KASUTAMISEKS.**

LV - Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F. **VIENĪGI RŪPNIECISKAI LIETOŠANAI.**

LT - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. **TIK PRAMONINIAM NAUDOJIMUI.**